


Greitaeigė freza MFH mini, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	221960 25/4
GTIN	4960664741106
Produktų klasė	250

Techninis aprašymas

Tvirtinimo sriegis M	M12
Bendras ilgis L_{viso}	35 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	1 mm
$\text{Ø } D_3$	18 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOGU 0303..
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunos $\text{Ø } D_c$	25 mm
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	16,3 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\text{Ø } D_{\text{min}}$	43 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,05 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\text{Ø } D_{\text{max}}$	48 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas

frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------