


**TNMG 160408, Rūšis: CA515**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251474 CA515
GTIN	4960664677481
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

TNMG 160408 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PQ

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 105 - 510 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	105 - 510 m/min
Drožlialaužis	PQ
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Pastūma $f$	0,13 - 0,4 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA515

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui