

**CNMG 120408, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250212 CA515
GTIN	4960664675302
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CNMG 120408 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 430 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	PS
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 430 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 3,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma $f$	0,15 - 0,35 mm/aps,

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui