

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, Modello: 3.1/2-14

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 130051 3.1/2-14 |
| GTIN | 4062406053949 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNS-LH
 Materiale da taglio: HSS
 Filetti per pollice: 14
 Ø Filettatura: 88,9 mm
 Lunghezza complessiva L: 160 mm
 Ø codolo D_s: 50 mm
 Quadro del codolo □: 39 mm
 Ø preforo: 87,25 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Passo della filettatura | 1,814 mm |
| Quadro del codolo □ | 39 mm |
| Materiale da taglio | HSS |
| Numero di scanalature per i trucioli | 10 |
| Ø preforo | 87,25 mm |
| Numero taglienti Z | 10 |
| Ø Filettatura | 88,9 mm |

| | |
|---------------------------------|---|
| Lunghezza complessiva L | 160 mm |
| Ø codolo D _s | 50 mm |
| Profondità filettatura | 133,35 mm |
| Filetti per pollice | 14 |
| Tipo di filettatura | UNS-LH |
| Misura del filetto | 3.1/2-14 UNS LH |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | ASME B1.1 |
| Classe di tolleranza | 2B +0,10 |
| Classe di tolleranza | 3B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,20 |
| Classe di tolleranza | 2B |
| Classe di tolleranza | 1B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,05 |
| Forma dell'imbocco | C |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio |
| Direzione di taglio | sinistro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |