


TNMG 160404, Rūšis: CA515

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251582 CA515
GTIN	4960664677504
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Drožlialaužis	PS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 435 m/min
Pjūvio gylis a_p	1 - 4,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui