

**DNMG 150608, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250892 CA515 |
| GTIN | 4960664676729 |
| Produktų klasė | 25E |

Aprašymas

DNMG 150608 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PH

Pjūvio gylis a_p : 1 - 5 mm

Pastūma f : 0,25 - 0,8 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 435 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Pjūvio gylis a_p | 1 - 5 mm |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Pastūma f | 0,25 - 0,8 mm/aps, |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Drožlialaužis | PH |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 70 - 435 m/min |

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Kietlydinys | CA515 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150608 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |