


CNMG 120404, Rūšis: CA515

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250210 CA515
GTIN	4960664675296
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120404 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PS

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,5 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 430 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Drožlialaužis	PS
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 430 m/min

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui