

**DNMG 150608, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250797 CA515
GTIN	4960664676651
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DNMG 150608 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PS

Pjūvio gylis a_p : 1 - 4 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 435 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PS
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	1 - 4 mm
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 435 m/min

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui