


Garant**CNC matavimo mikroskopas MM1, Tipas: 300CNC****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

492550 300CNC

GTIN

4062406160258

Produktų klasė

41P

Aprašymas**Modelis:**

CNC valdomas matavimo mikroskopas su padidinančia matavimo sistema, vaizdo apdorojimu, didelės skiriamosios gebos spalvota kamera ir paprastai valdomu, dirbtuvėms tinkamu kompiuterio pagrindo lietimui jautriu ekranu. **Krentantis apšvietimas:** 56 baltos LED lemputės 2 koncentriniais žiedais. 1 žiedas ir 4 segmentai, kuriuos galima atskirai įjungti ir pritemdyti. **Kiaurai praeinanti šviesa:** ilgai šviečianti LED lemputė, telecentrinė, įjungžiama ir pritemdoma. **Masyvus granito pagrindas** su pakietinto paviršiaus kryžminiu stalu ir tiksliais kreipiamosiomis.

- **Paprasta reguliuoti ir naudoti su matavimo programomis.**
- **Praktiškas matavimo procesų automatizavimas, pvz., padėklų matavimas.**
- **Moderni, paprasta naudoti ir intuityviai valdoma matavimo programinė įranga.**

Tiekimo sudėtis:

Su kompiuteriu-monitoriumi, be laide pele ir klaviatūra, nuo dulkių apsaugančiu apvalkalu, maitinimo bloku, patikros protokolu ir naudojimo instrukcija įvairiomis kalbomis.

Priedai pasirinktinai:

Objektyvas Nr. 491912, programinė įranga Nr. 491913, pjovimo briaunų valytuvai/ pozicionavimo laikiklis Nr. 354788.

Pastaba:

Linijinio matavimo nuokrypis $E_{UXY, MPE}$ pagal DIN EN ISO 10360-7, matuotas su didinimo faktoriumi = 0,5. Priimtinos aplinkos sąlygos.

Leistinos aplinkos sąlygos: $20\text{ °C} \pm 1\text{ K}$, temperatūros gradientas $\Delta_{th} = 0,5\text{ K/h}$, $\Delta_{th} = 4,0\text{ K/d}$, išmatuotas su kalibravimo etalonu.

Pasilikame teisę atlikti techninius pakeitimus bei keisti lietimui valdomo ekrano skydelio modelį.

Techninis aprašymas

Matavimo diapazonas Y	200 mm
Objektyvas (x kartų)	0,5
maksimalus detalės svoris	20 kg
Darbinis atstumas	80 mm
Matymo laukas	14×9 mm
Ilgis	730 mm
Matavimo diapazonas Z	200 mm
Plotis	900 mm
Fotoaparatas	6,4 megapikselių CMOS, automatinis fokusavimas
Svoris	115 kg
maksimalus detalės aukštis	200 mm
Matavimo diapazonas X	300 mm
Didinimas ekrane (x kartų)	23
Aukštis	950 mm
Leistina paklaida matuojant ilgį $E_{UXY, MPE}$ optinis (2D)	2,9 + L / 100 (L mm) prie $20\text{ °C} \pm 1\text{ K}$ μm
Nominalioji įtampa	240 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	CNC video matavimo mikroskopas

Priedai

Programinė įranga, skirta MM1 Tipas PROFIL

491913 PROFIL

Matavimo mikroskopų stalas plotis × gylis 1800X900 mm	491914 1800X900
Objektyvas matavimo mikroskopams MM1 / MM2 Tipas 3	491912 3
Apsauginis gaubtas nuo dulkių Tipas 300	491919 300
Priedai video mikroskopui Tipas FEDER	491917 FEDER
Programinė įranga, skirta MM1 Tipas DXF	491913 DXF
Atsarginė stiklo plokštė vaizdo matavimo mikroskopui MM1 Tipas 300	491948 300