

Garant**Matavimo mikroskopas MM1 su TP20 jutikline sistema, Tipas: 300CNC/TP****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	492560 300CNC/TP
GTIN	4062406160289
Produktų klasė	41P

Aprašymas**Modelis:**

CNC valdomas matavimo mikroskopas su padidinančia matavimo sistema, vaizdo apdorojimu, didelės skiriamosios gebos spalvota kamera ir paprastai valdomu, dirbtuvėms tinkamu kompiuterio pagrindo lietimui jautriu ekranu.
Krentantis apšvietimas: 56 baltos LED lemputės 2 koncentriniais žiedais. 1 žiedas ir 4 segmentai, kuriuos galima atskirai įjungti ir pritemdyti.
Kiaurai praeinanti šviesa: ilgai šviečianti LED lemputė, telecentrinė, įjungiamo ir pritemdoma. **Masyvus granito pagrindas** su pakietinto paviršiaus kryžminiu stalu ir tiksliais kreipiamosiomis.

- **Paprasta reguliuoti ir naudoti su matavimo programomis.**
 - **Praktiškas matavimo procesų automatizavimas, pvz., padėklų matavimas.**
 - **Moderni, paprasta naudoti ir intuityviai valdoma matavimo programinė įranga.**
- Optinė matavimo sistema su papildoma Renishaw TP20 tipo kontaktine matavimo sistema tradicinių formų matavimui, kurių negalima įvertinti optiškai.
- **Paprastas ir greitas kontaktinis matavimas.**
 - **Automatizuotas matavimo procesas (optinis ir kontaktinis)**

Tiekimo sudėtis:

Su kompiuteriu-monitoriumi, be laide pele ir klaviatūra, nuo dulkių apsaugančiu apvalkalu, maitinimo bloku, patikros protokolu ir naudojimo instrukcija įvairiomis kalbomis.

Priedai pasirinktinai:

Objektyvas Nr. 491912, programinė įranga Nr. 491913, pjovimo briaunų valytuvas/
pozicionavimo laikiklis Nr. 354788.

Pastaba:

Linijinio matavimo nuokrypis $E_{UXY, MPE}$ pagal DIN EN ISO 10360-7, matuotas su didinimo faktoriumi = 0,5. Priimtinos aplinkos sąlygos.

Linijinio matavimo nuokrypis $E_{UXY, MPE}$ pagal DIN EN ISO 10360-2, matuotas su didinimo faktoriumi ($\varnothing = 2,5$ mm, ilgis 20 mm).

Leistinos aplinkos sąlygos: $20\text{ °C} \pm 1\text{ K}$, temperatūros gradientas $\Delta_{th} = 0,5\text{ K/h}$, $\Delta_{th} = 4,0\text{ K/d}$, išmatuotas su kalibravimo etalonu.

Pasiliegame teisę atlikti techninius pakeitimus bei keisti lietimui valdomo ekrano skydelio modelį.

Techninis aprašymas

Matavimo diapazonas Y	200 mm
maksimalus detalės svoris	20 kg
Matavimo diapazonas Z	200 mm
Didinimas ekrane (x kartų)	23
Objektyvas (x kartų)	0,5
Matavimo diapazonas X	300 mm
Matymo laukas	14×9 mm
Darbinis atstumas	80 mm
Svoris	115 kg
Aukštis	950 mm
Ilgis	730 mm
Fotoaparatas	6,4 megapikselių CMOS, automatinis fokusavimas
maksimalus detalės aukštis	200 mm
Plotis	900 mm
Leistina paklaida matuojant ilgį $E_{1, Z}$ ašių taktil (1D)	$4,0 + l / 75$ (l mm) μm
Leistina paklaida matuojant ilgį $E_{UXY, MPE}$ optinis (2D)	$2,9 + L / 100$ (L mm) prie $20\text{ °C} \pm 1\text{ K}$ μm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	240 V
Produkto rūšis	CNC video matavimo mikroskopas

Priedai

Objektyvas matavimo mikroskopams MM1 / MM2 Tipas 3	491912 3
Programinė įranga, skirta MM1 Tipas DXF	491913 DXF
Matavimo mikroskopų stalas plotis × gylis 1800X900 mm	491914 1800X900
Priedai video mikroskopui Tipas FEDER	491917 FEDER
Programinė įranga, skirta MM1 Tipas PROFIL	491913 PROFIL
Apsauginis gaubtas nuo dulkių Tipas 300	491919 300
Atsarginė stiklo plokštė vaizdo matavimo mikroskopui MM1 Tipas 300	491948 300