

**DCMT 070204, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260483 CA515
GTIN	4960664675920
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DCMT 070204 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: GK

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 110 - 390 m/min**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	GK
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 390 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui