

**VBMT 160404, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261182 CA515
GTIN	4960664678143
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

VBMT 160404 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: HQ

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 110 - 390 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	110 - 390 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	HQ

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui