

Garant GRIDLINE

ESD maitinimo lizdų juosta su 4 elektros lizdais 250V, Tinka modeliui: 1500**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972202 1500
GTIN	4062406167615
Produktų klasė	9GW

Aprašymas**Modelis:**

Iš lakštinio plieno, **modulinės konstrukcijos**. Visos maitinimo dalys su **laidu** ir **kištukine jungtimi**. Modulus ir dangtelius galima keisti ir dėti kaip nori.

Laidai prakišami pro viršų, apačią ir iš priekio, kad būtų galima privesti elektros srovę ir sujungti daugiau maitinimo lizdų juostų.

Išankstinė elektros instaliacija su pramoninių kištukų sistema (taikoma tik maitinimo lizdų juostoms):

1 skirstymo blokas Nr. 928492 su 5 polių įėjimo-išėjimo laidu ir 5-iais 3-jų polių kištukiniais lizdais, 1 kištukinė jungtis, 5-ių polių Nr. 928490 dydis 5.

Aprašymas:**Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.**
- **Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 5 kW.**
- **Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.**
- **Sumontuoto kabelio skersmuo:**
 - **3 x 1,5 mm² esant kintamai srovei (L, N, PE)**
 - **5 x 1,5 mm² esant trifazei srovei (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Apsaugos klasė 1**
- **Apsaugos laipsnis IP 20.**

Tinka:

Rėmai Nr. 972080. Montuojama **įkabinant**.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu**.

Pastaba:

- **Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.**
- **Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie laidų!**
- **Informacijos apie pramoninių jungčių sistemos technines specifikacijas ieškokite el. parduotuvėje www.hoffmann-group.com pagal atitinkamą produkto numerį.**

Techninis aprašymas

tinka modeliui	1500
Dalijimo elementas	13E
Plotis	1420 mm
Montavimo aukštis	160 mm
Nominalioji įtampa	250 V
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	ne
F tipo kištukų kiekis	4
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
Kištuko tipas	F
Srovės tipas	AC
medžiagos storis	1,5 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Maitinimo modulis