

Garant**Kopijavimo freza, su sriegiu, Ø D: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212620 32
GTIN	4062406183844
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Be vidinio aušinimo.

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis.
Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Paskirtis:

Universalus glotnus ir pusiau glotnus apdirbimas.

Plienas – universalus pritaikymas spaudų ir profilių gamyboje.

Pastaba:

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį $\varnothing D_w$.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Keičiamų plokštelių varžtas	219876 (30IP 6,0 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L_{vis}	45 mm
Vidinis aušinimas	ne
$\varnothing D_2$	30 mm
Ilgis 1	45 mm

Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Užveržimo varžtas	219874
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 30IP	674252 30IP
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600