

**Garant****CDCT S40104, Tipo: HB7410****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268540 HB7410
GTIN	4062406057466
Classe articolo	211

**Descrizione**

CDCT S40104 HB7410 Tipo: HB7410  
Rompitrucoli: TIS  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 40 - 90 m/min

**Descrizione tecnica**

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento $f$	0,05 - 0,23 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Rompitrucoli	TIS
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	40 - 90 m/min

Impiego principale	TI
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7410
Rivestimento	TiN
Codice ISO Inserto	CDCT S40104
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura