

Garant**CDCT S40102, Tipo: HU7310****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268530 HU7310
GTIN	4062406057398
Classe articolo	21I

Descrizione

CDCT S40102 HU7310 Tipo: HU7310
Rompitrucioli: AF
Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,75 mm
Avanzamento f : 0,03 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	N
Tipo	HU7310
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 300 m/min
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,75 mm

Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Rompitrucioli	AF
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	CDCT S40102
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura