

Garant**GPCT S50102, Tipo: HB7410**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268560 HB7410
GTIN	4062406057534
Classe articolo	211

Descrizione

GPCT S50102 HB7410 Tipo: HB7410
Rompitrucoli: TIS
Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,35 mm
Avanzamento f : 0,05 - 0,23 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 40 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 90 m/min
Rompitrucoli	TIS
Tipo	HB7410
Impiego principale	Ti
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,2 mm

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,35 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,23 mm/gir,
Rivestimento	TiN
Codice ISO Inserto	GPCT S50102
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura