

Garant
GPCT S50102, Tipo: HB7125-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268560 HB7125-1
GTIN	4062406057558
Classe articolo	211

Descrizione

GPCT S50102 HB7125-1 Tipo: HB7125-1

Rompitruccioli: VS

 Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,35 mm

 Avanzamento f : 0,05 - 0,23 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 140 m/min

Descrizione tecnica

Rompitruccioli	VS
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 140 m/min
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7125-1
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,35 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Avanzamento f	0,05 - 0,23 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	GPCT S50102
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura