

**Garant****GPCT S50102, Tipo: HB7035**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268560 HB7035
GTIN	4062406057497
Classe articolo	211

## Descrizione

GPCT S50102 HB7035 Tipo: HB7035

Rompitrucoli: SF

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mmAvanzamento  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 150 m/minVelocità di taglio  $v_c$  applicazione secondaria: 60 - 150 m/min

## Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Tipo	HB7035
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento $f$	0,03 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 150 m/min

Impiego secondario	K
Rompitrucoli	SF
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria	60 - 150 m/min
Rivestimento	TiN
Codice ISO Inserto	GPCT S50102
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura