



## VHM našus grąžtas cilindrinu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m7: 4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	122664 4
GTIN	4045197421159
Produktų klasė	12E

### Aprašymas

#### Modelis:

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.**

#### Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122666**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122668**.

Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Norma: DIN 6537

Tolerancija Nominalusis Ø: m7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis  $L_2$ : 30 mm

Tolerancija Nominalusis Ø: m7

Bendras ilgis L: 74 mm

Koto Ø  $D_s$ : 6 mm

Pastūma f INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm/aps,

### Techninis aprašymas

Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	36 mm
Koto tolerancija	h6

Nominalusis $\varnothing D_c$	4 mm
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	m7
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	74 mm
Norma	DIN 6537
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$	30 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Modelis	6xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	45 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	S
Ketus	ribotai tinka	70 m/min	K

drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	tinka
Oras	tinka