

Garant**TDAT 070102, Tipo: HB7035**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268630 HB7035
GTIN	4062406057787
Classe articolo	211

Descrizione

TDAT 070102 HB7035 Tipo: HB7035

Rompitrucioli: SF

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,23 mm

Avanzamento f: 0,03 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 150 m/minVelocità di taglio v_c applicazione secondaria: 60 - 150 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 150 m/min
Rompitrucioli	SF
Tipo	HB7035
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,2 mm
Materiale da taglio	HM

Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	60 - 150 m/min
Impiego secondario	K
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,23 mm
Rivestimento	TiN
Codice ISO Inserto	TDAT 070102
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura