

**Garant**
**TDAT 070104, Tipo: HB7410**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268640 HB7410
GTIN	4062406057855
Classe articolo	21I

### Descrizione

TDAT 070104 HB7410 Tipo: HB7410

Rompitrucioli: TIS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 40 - 90 m/min

### Descrizione tecnica

Tipo	HB7410
Impiego principale	Ti
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Avanzamento $f$	0,05 - 0,23 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	TIS
Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	40 - 90 m/min

Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	TiN
Codice ISO Inserto	TDAT 070104
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura