

Garant
Mašininis sriegiklis, TiCN, MF: 8X1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	132861 8X1
GTIN	4045197745699
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:
Tvirtas modelis.
Rekomendacija:

Apdirbant **kietus plienus, TOOLOX ir HARDOX medžiagas**, rekomenduojame **kiaurymes prieš sriegimą išgręžti 0,05–0,3 mm didesnes nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN** (žr. lentelę). Naudojamas tik su sriegimo patronu – taip pat ir staklėse su sinchronizuotu sukliu.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

 Koto Ø D_s: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 7 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Kiaurymės Ø	7 mm
Koto kvadratas □	6,2 mm
Sriegio Ø	8 mm
Drožlių griovelių skaičius	5
Koto Ø D _s	8 mm

Sriegio žingsnis	1 mm
Ašmenys	HSS E PM
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Bendras ilgis L	90 mm
Norma	DIN 371
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M8×1
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	2 m/min	H
TOOLOX 33	tinka	4 m/min	H
TOOLOX 44	tinka	3 m/min	H

HARDOX 500 <1600 N/ mm ²	tinka	2 m/min	H
Grafitas	ribotai tinka	15 m/min	N
Alyva	tinka		