

Garant**TDAT 070104, Tipo: HB7125-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268640 HB7125-1
GTIN	4062406057879
Classe articolo	21I

Descrizione

TDAT 070104 HB7125-1 Tipo: HB7125-1

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,23 mm

Avanzamento f: 0,05 - 0,23 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 140 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	VS
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7125-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 140 m/min
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,23 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,23 mm/gir,

Impiego principale	M
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	TDAT 070104
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura