

Garant**TDAT 070104, Tipo: HB7035**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268640 HB7035
GTIN	4062406057831
Classe articolo	211

Descrizione

TDAT 070104 HB7035 Tipo: HB7035

Rompitrucioli: SF

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,23 mmAvanzamento f : 0,03 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 150 m/minVelocità di taglio v_c applicazione secondaria: 60 - 150 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Rompitrucioli	SF
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,23 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 150 m/min
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	60 - 150 m/min

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego secondario	K
Tipo	HB7035
Rivestimento	TiN
Codice ISO Inserto	TDAT 070104
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura