

Garant**Precizinis kūginis gilintuvas VHM su kintamuoju žingsniu 90°, TiAlN, Išorinis Ø Dc: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150388 25
GTIN	4045197745613
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis. Speciali geometrija su ypatingu kintamuoju žingsniu ir atitinkamai nušlifuotomis pjovimo briaunomis. Specialus užgalandimas ir užkūpinimas. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Naujoviška, **speciali TiAlN danga** ženkliai padidina įrankio patvarumą.

Preciziškas kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Privalumai:

Žemas radialinis mušimas per visą gilinimo procesą. Tolygus pjūvis užtikrina puikų rezultatą ir **optimalų įrankio patvarumą.**

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas **tikslų, apvalių 90° kiaurymių gilinimui.**

Puikiai tinka beveik visoms medžiagoms. Lyginant su HSS gilintuvais privalumai geriausiai atsiskleidžia apdirbant labai tvirtus plienus, pasižymi keletą kartų didesniu patvarumu. **Koto tolerancija h6** - tinka tvirtinimui hidrauliniuose arba karštojo užspaudimo griebtuvuose.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	67 mm
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	3,8 mm
Išorinis Ø	25 mm

Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991	M12
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,24 mm/aps,
Danga	TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	VHM
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas	nevienodas
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	80 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	80 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	60 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	65 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	12 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	20 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	15 m/min	S
Ketus (G)	tinka	35 m/min	K

CuZn	tinka	70 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
Oras	ribotai tinka		