

Garant
GCCT 060202, Tipo: HB7125-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268590 HB7125-1
GTIN	4062406057671
Classe articolo	211

Descrizione

GCCT 060202 HB7125-1 Tipo: HB7125-1
 Rompitruccioli: VS
 Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,35 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,23 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 140 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7125-1
Rompitruccioli	VS
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,05 - 0,23 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 140 m/min
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,35 mm
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	GCCT 060202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura