

Garant
VHM plėstuvai HPC kiaurosios kiaurymės, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 4H7mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	164348 4H7
GTIN	4045197743725
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Modelis:

NC modelis su tiesiu kotu standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka **hidrauliniams užspaudimo** arba **didelio tikslumo griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

Plėstuvai pagalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiu grioveliu.

Paskirtis:

Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA!

Rekomenduojamas produktas Nr. 164420.

Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 4

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunos ilgis L_c: 12 mm

Iškyšos ilgis L₁: 34 mm

Bendras ilgis L: 75 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 4

Koto Ø D_s: 6 mm

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L ₁	34 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Pjovimo briaunos ilgis L_c	12 mm
Pastūma f plienui < 60 HRC	0,05 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Bendras ilgis L	75 mm
Nominalusis $\varnothing D_c$	4 mm
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
rekomenduojamas gręžimo \varnothing apdirbant plieną < 60 HRC	3,9 mm
Kiaurymės \varnothing tolerancija	H7
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka	12 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	8 m/min	H
Plienas <65 HRC	ribotai tinka	6 m/min	H
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		