

Garant**GCCT 060202, Tipo: HB7035**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268590 HB7035
GTIN	4062406057619
Classe articolo	211

Descrizione

GCCT 060202 HB7035 Tipo: HB7035

Rompitrucoli: SF

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,35 mmAvanzamento f : 0,03 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 150 m/minVelocità di taglio v_c applicazione secondaria: 60 - 150 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	60 - 150 m/min
Condizione di taglio	continuo
Impiego secondario	K
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 150 m/min
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,35 mm
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	HB7035
Rompitrucioli	SF
Rivestimento	TiN
Codice ISO Inserto	GCCT 060202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura