

Garant**RC.T 0602, Tipo: HU7310-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260620 HU7310-1
GTIN	4062406058388
Classe articolo	21G

Descrizione

RC.T 0602 HU7310-1 Rompitruccioli: AM

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 350 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Tipo	HU7310-1
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Impiego principale	N

Rompitrucioli	AM
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	RCGT 0602
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura