

Garant
RC.X 1003, Tipo: HB725


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260640 HB725
GTIN	4062406058647
Classe articolo	21G

Descrizione

RC.X 1003 HB725 Rompitrucioli: UM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	UM
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	UNI
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Tipo	HB725

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Rivestimento	PVD
Codice ISO Inserto	RCMX 1003
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura