

**Garant****RC.T 0803, Tipo: HU7310-1**

## Dati di ordinazione

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 260630 HU7310-1 |
| GTIN            | 4062406058395   |
| Classe articolo | 21G             |

## Descrizione

RC.T 0803 HU7310-1 Rompitrucioli: AM

Tolleranza: G

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 350 - 600 m/min

## Descrizione tecnica

|  |                   |
|--|-------------------|
| Materiale da taglio                              | HM                |
| Rompitrucioli                                    | AM                |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,5 - 2 mm        |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 350 - 600 m/min   |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Sgrossatura       |
| Condizione di taglio                             | continuo          |
| Avanzamento $f$                                  | 0,1 - 0,3 mm/gir, |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tipo                             | HU7310-1              |
| Impiego principale               | N                     |
| Rivestimento                     | non rivestito         |
| Codice ISO Inserto               | RCGT 0803             |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2                     |
| Tolleranza                       | G                     |
| Tipo di prodotto                 | Inserto per tornitura |