

Garant**CCGT 030101, Tipo: HB7025-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260046 HB7025-1
GTIN	4062406058661
Classe articolo	211

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,1 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 300 m/min
Tipo	HB7025-1
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,2 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	SF
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CCGT 030101

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura