

**Garant****CCGT 030101, Tipo: HB7125-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260046 HB7125-1
GTIN	4062406058678
Classe articolo	211

### Descrizione tecnica

Rompitrucioli	VF
Impiego principale	M
Tipo	HB7125-1
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 300 m/min
Raggio di curvatura	0,1 mm
Avanzamento $f$	0,03 - 0,1 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CCGT 030101

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura