


**Garant****CNMG 09T308, Tipo: HB7210-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250152 HB7210-1
GTIN	4062406058876
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 09T308 HB7210-1 Tipo: HB7210-1

Rompitrucioli: GM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 450 m/min**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 450 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Rompitrucioli	GM
Tipo	HB7210-1
Raggio di curvatura	0,8 mm

Avanzamento f	0,3 - 0,7 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	K
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura