


**Garant****CNMA 120412, Tipo: HB7210-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250161 HB7210-1
GTIN	4062406058913
Classe articolo	21G

### Descrizione

CNMA 120412 HB7210-1 Tipo: HB7210-1

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 450 m/min

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento $f$	0,3 - 0,7 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Impiego principale	K

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 450 m/min
Tipo	HB7210-1
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	CNMA 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura