

Garant**DNMG 150612, Tipo: HB7210-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250864 HB7210-1
GTIN	4062406059033
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150612 HB7210-1 Tipo: HB7210-1

Rompitrucoli: GG

Profondità di taglio a_p : 0,4 - 6,5 mmAvanzamento f : 0,32 - 0,8 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 450 m/min**Descrizione tecnica**

Impiego principale	K
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 450 m/min
Rompitrucoli	GG
Profondità di taglio a_p	0,4 - 6,5 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7210-1

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Avanzamento f	0,32 - 0,8 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura