

Garant**WNMG 080408, Tipo: HB7210-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252070 HB7210-1
GTIN	4062406059156
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080408 HB7210-1 Tipo: HB7210-1

Rompitrucioli: GM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,4 - 6,5 mmAvanzamento f : 0,3 - 0,7 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7210-1
Avanzamento f	0,3 - 0,7 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 450 m/min
Impiego principale	K
Rompitrucioli	GM
Profondità di taglio a_p	0,4 - 6,5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura