

Garant**TNMG 160408, Tipo: HB7210-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251544 HB7210-1
GTIN	4062406059118
Classe articolo	21G

Descrizione

TNMG 160408 HB7210-1 Tipo: HB7210-1

Rompitrucioli: GM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,4 - 6,5 mm

Avanzamento f: 0,3 - 0,7 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 450 m/min**Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,3 - 0,7 mm/gir,
Tipo	HB7210-1
Profondità di taglio a_p	0,4 - 6,5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	GM
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 450 m/min
Impiego principale	K
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura