


Garant
CC. T 09T308, Tipo: HB7210-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260152 HB7210-1
GTIN	4062406059217
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T308 HB7210-1 Tipo: HB7210-1

Rompitrucoli: GM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 450 m/min
Impiego principale	K
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	GM
Tipo	HB7210-1
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura