

**Garant****VHM freza, be dangos, Ø h10 DC: 1mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	201043 1
GTIN	4045197746115
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:****Platūs grioveliai geram drožlės pasišalinimui.**Speciali geometrija **aliuminiui apdirbti.****Paskirtis:**Specialiai frezuoti **aliuminį, įpjauti ir frezuoti kontūrus.****Techninis aprašymas**

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	1 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	3 mm
Dantų skaičius Z	1
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pastūma f <sub>z</sub> grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,004 mm
Bendras ilgis L	75 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	8 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	26 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis	tinka	170 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	125 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	100 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	170 m/min	N
PE-HD	tinka	120 m/min	N
PA 66	tinka	140 m/min	N
PEEK	tinka	120 m/min	N
PF 31	tinka	100 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	170 m/min	N
Cu	tinka	130 m/min	N
CuZn	tinka	160 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

