


Garant
CC. T 09T304, Tipo: HB7210-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260150 HB7210-1
GTIN	4062406059200
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T304 HB7210-1 Tipo: HB7210-1

Rompitrucoli: GM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Impiego principale	K
Tipo	HB7210-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 450 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Rompitrucoli	GM

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura