

Garant
DC. T 11T304, Tipo: HB7210-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260462 HB7210-1
GTIN	4062406059255
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T304 HB7210-1 Tipo: HB7210-1

Rompitrucioli: GM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,25 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7210-1
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Rompitrucioli	GM
Raggio di curvatura	0,4 mm

Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 450 m/min
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	K
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura