

Garant**DC. T 070202, Tipo: HB7210-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260449 HB7210-1
GTIN	4062406059231
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 450 m/min
Tipo	HB7210-1
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	K
Rompitrucioli	GM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Rivestimento	TiCN

Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura