


**Garant****SC.T 120408, Tipo: HB7210-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260766 HB7210-1
GTIN	4062406059279
Classe articolo	21G

## Descrizione

SC.T 120408 HB7210-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7210-1

Rompitrucioli: GM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/gir,

## Descrizione tecnica

Avanzamento $f$	0,1 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	K
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Rompitrucioli	GM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 450 m/min
Condizione di taglio	continuo

Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Tipo	HB7210-1
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura