

**Garant**
**Maschi a macchina per fori ciechi, TiN, MF: M15X2**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130015 M15X2
GTIN	4062406058753
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: M/MF  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Classe di tolleranza: ISO 1 4H  
 Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX  
 Classe di tolleranza: ISO 2 6H  
 Passo della filettatura: 2 mm  
 Lunghezza complessiva L: 110 mm  
 Ø codolo D<sub>s</sub>: 12 mm  
 Quadro del codolo □: 9 mm  
 Ø preforo: 13 mm

**Descrizione tecnica**

Quadro del codolo □	9 mm
Norma	DIN 376
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX

Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Ø Filettatura	15 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	M/MF
Numero taglienti Z	3
Ø Preforo	13 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	12 mm
Passo della filettatura	2 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Lunghezza complessiva L	110 mm
Misura del filetto	M15×2
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza

Tipo di prodotto

Maschi a filettare