


CNMG 120412, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250214 CA025P
GTIN	4960664863464
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120412 CA025P Tipo: CA025P
 Rompitrucioli: PS
 Profondità di taglio a_p : 1 - 3,5 mm
 Avanzamento f : 0,15 - 0,35 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio a_p	1 - 3,5 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Tipo	CA025P

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min
Rompitrucoli	PS
Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Rivestimento	CVD
Codice ISO Insetto	CNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura