

ER įspraustinių rinkinys, SK 40, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300630 25
GTIN	2050001855268
Produktų klasė	37D

Aprašymas

Modelis:

- Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
- Labai mažas radialinis mušimas $\leq 10 \mu\text{m}$.
- Iki 40% didesnė užspaudimo jėga, nei reikalaujama pagal DIN.

Privalumai:

- Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas, saugus darbo procesas.
- Geresnė kokybė (kokybiškesnis paviršius, tikslesni detalės matmenys).
- Mažesni gamybos kaštai.

Tiekimo sudėtis:

ER įspraustinė su veržle (Nr. 300470 dyd.16, 25 arba 32), ER užveržimo raktas (Nr. 613300 dyd. 25 arba 309680 dyd. 32) ir ER spyruokliuojanti įvorė (Nr. 308901, 308941 arba 308981):

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 mm.

ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ir 16 mm.

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ir 20 mm.

Su plastikiniu lagaminu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 / 308830, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901 – 309434, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625 – 309645 (skirti Nr. 309615).

Techninis aprašymas

skirta ER cangėms	25
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	įspraustinė

Priedai

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 25	309680 25
ER įspraustinė Forma ADB ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui 25	300470 25