

**CNMG 120408, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250371 CA025P
GTIN	4960664863648
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120408 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: PH

Profondità di taglio a_p : 1 - 10 mm

Avanzamento f : 0,25 - 0,8 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	PH
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	1 - 10 mm
Tipo	CA025P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura