


CNMG 190608, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250382 CA025P
GTIN	4960664863709
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 190608 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: PH

Profondità di taglio a_p : 1 - 10 mm

Avanzamento f : 0,25 - 0,8 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	1 - 10 mm
Tipo	CA025P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	PH
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	CNMG 190608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura